

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Retroreflektor, 127 mm freie Apertur, 30 Bogensek., Aluminium



Produkt #49-673 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

-

1

+

€2.705,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.705,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Strahlabweichung (Bogensekunde):
30.00

Freie Apertur CA (mm):
127.0

Beschichtung:
Enhanced Aluminum (450-650nm)

Durchmesser (mm):
166.70

Genauigkeit Ausgangswellenfront:
18.0λ

Substrat: 

Oberflächenqualität:
80-50

Gewinde:
(7) 1/4-20, (6) M6 x 1.0

Typ:
Retroreflector

Toleranz Größe (mm):
±1.6

Bildorientierung:
Left-Handed

Strahlablenkung (°):
180

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

REACH 201:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)