

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Pellicle Beamsplitters

Produkt #19-308 3-4 TAGE

-

1

+

€212,00

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| + WARENKORB                                                |         |
| Stk. 1-10                                                  | €212,00 |
| Stk. 11+                                                   | €180,20 |
| Mengenrabatte                                              |         |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a>                            |         |
| ! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben |         |

Downloadbereich



|                                   |
|-----------------------------------|
| Freie Apertur CA (mm):<br>12.7    |
| Beschichtung:<br>Metal/Dielectric |
| Beschichtungsspezifikation:       |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 40/40 @ 400 - 700nm                                          |
| <b>Aufbau:</b><br>Pellicle                                   |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>19.05                            |
| <b>Gehäuse:</b><br>Black Anodized Aluminum                   |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>1.5                  |
| <b>Fassungsdicke (mm):</b><br>3.18                           |
| <b>Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):</b><br>40/40 ±5% |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Nitrocellulose  |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                         |
| <b>Typ:</b><br>Pellicle Beamsplitter                         |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 700                |
| <b>Gewinde:</b><br>2-56                                      |
| <b>Dicke (µm):</b><br>2 +0.3/-0.0                            |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |