

Pellicle-Strahlteiler, 12,7 mm freie Apertur, 8R/92T



Pellicle Beamsplitters

Produkt #19-307 3-4 TAGE



1



€124,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€124,00

Stk. 11+

€105,40

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
12.7

Beschichtung:
Uncoated

Aufbau:

Pellicle
Durchmesser (mm): 19.05
Gehäuse: Black Anodized Aluminum
Brechungsindex n_d: 1.5
Fassungsdicke (mm): 3.18
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 8/92 ±5%
Substrat: ☐ Nitrocellulose
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Pellicle Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2200
Gewinde: 2-56
Dicke (µm): 2 +0.3/-0.2

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen