

TECHSPEC®

Würfelhalterung, S-Mount, 12,5 mm



12.5mm x 17.5mm Plate S-Mount Holder



Produkt #11-139 1 In Stock

-

1

+

€278^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€278,00 stückpreis
Stk. 5-9	€260,00 stückpreis
Stk. 10-25	€247,40 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Optic Munt (Fixed)	Funktion:
Cube	Optiktyp:

Hinweis:

Includes one S-Mount Aperture Cap ([# 11-137](#))

Dimensions of Compatible Optics (mm):

12.5 Sq.

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
	Größe (mm):
25.4 x25.4 x34.3	
	Tubuslänge (mm):
25.4	
	Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
12.5	
	Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
12.5	
Gewinde & Montage	
	Gewindeart:
S-Mount	
	Kompatible Stangen:
1/4-20	

Konformität mit Standards	
	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

- C-, S- und T-Mount Lösungen für Strahlteilerwürfel und -platten, Filter und Spiegel
- Bietet Anbaumöglichkeiten unter 90°
- 1/4-20 und M6 Aufbaugewinde für englische oder metrische Systeme

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Halterungen für Würfel und Platten ermöglichen die Integration von Würfeln und Platten in C-, S- und T-Mount Systeme. Diese Halterungen bieten Öffnungen mit C-, S- oder T-Mount Gewinde an die auch andere C-, S- und T-Mount Komponenten angeschlossen werden können. An der Basis ist für den Aufbau auf Stangen eine M6 oder 1/4-20 Bohrung verfügbar, sodass die Halterungen mit Aufbauten auf Loch- und Montageplatten kompatibel sind. Die TECHSPEC C-, S- und T-Mount Halterungen ermöglichen einen Aufbau unter 90° und sind somit ideal für den Einbau von Strahlteilern, Filtern und Spiegeln im System geeignet. Um Licht von ungenutzten Öffnungen zu blocken und das System vor Schmutz zu schützen, sind C-, S- und T-Mount Verschlusskappen verfügbar.

Technische Informationen

