

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC X10 Laser Line Coated Windows

Produkt #38-977

AUSVERKAUF

Lagernd

-

1

+

€99,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€99,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Freie Apertur CA (mm):
11.43

Beschichtung:
Laser V-Coat (1064nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
1064

Durchmesser (mm): 12.70 +0.00/-0.10
Substrat: ☐ N-BK7
Brechungsindex n_d: 1.516
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Typ: Laser Line Window
Parallelität (Bogenminuten): <3
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%): 90
Abbe-Zahl (v_d): 64.17
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 1064nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 15 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz
Kanten: Fine Ground

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen