

Equilaterales Prisma aus Germanium, 12,7 mm

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Produkt #19-711 3-4TAGE

- 1 + **€1.395,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€1.395,00

Stk. 6+
€1.116,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Uncoated

Substrat: ☐
Germanium (Ge)

Oberflächenqualität:

60-40
Typ: Equilateral Prism
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±10
Freie Apertur (%): 85
Länge Hypotenuse (mm): 12.70
Länge Katheten (mm): 12.70
Wellenlängenbereich (nm): 2000 - 14000
Wellenlängenbereich (µm): 2 - 14
Oberflächenebenheit (P-V): 2λ
Modellnummer: ZC-EP-12

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen