

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #66-632 3-4 TAGE

- 1 + €225,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€225,00

Stk. 6+

€180,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Strahlabweichung (Grad):
90, 180

Toleranz Strahlabweichung (Bogensekunde):
±10

Freie Apertur (%):
>90

Beschichtung:

MgF ₂ on Entrance and Exit Faces
Aufbau: Prism
Toleranz Größe (mm): ±0.10
Polarisation: Ts - Tp ≤ 15%
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 50/50
Toleranz Reflexion/Transmission (%): ±5
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen