

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 12" D., Gold, N20 Planplatte, Quarzglas



Produkt #65-880-566 3-4 TAGE

1 **€11.984,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-2
€11.984,00
Stk. 3+
€11.385,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
λ/20 (measured before coating)

Rückseite:
Commercial Polish

Oberflächenqualität: 60-40
Durchmesser (mm): 304.80 +0.0/-1.02
Toleranz Durchmesser (Inch): +0.0/-0.04
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur CA (mm): 274.32
Hinweis: Flatness is specified as Peak to Valley
Dicke (mm): 38.10 ±2.5
Toleranz Dicke (mm): ±2.5
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.7 - 10
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.8 J/cm² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform