

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



12mm Focal Length



Produkt **#63-777** □ Lagernd



1



€850,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€850,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
46.18

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
65.5mm - 30.2°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor: 91mm - 41.1°
Filtergewinde: M30.5 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 36
Gewicht (g): 103
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 48.8mm - 22.8°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0268
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 91mm - 41.1°
Anzahl Elemente (Gruppen): 10 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 73.9mm - 33.9°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 59.2mm - 27.5°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 12.00
Vergrößerung PMAG: 0.099
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.8 - f/16
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 17.53
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 36.5mm - 17.1°
Hauptebene Objektseite (mm): 26.28
Hauptebene Bildseite (mm): 2.98
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 91mm - 41.1° Vertical: 67.6mm - 31.2° Diagonal: 115.2mm - 50.7°
Maximale Verzeichnung (%): -3.15
Position Austrittspupille (mm): -29.39
Optimiert für Arbeitsabstand (mm): 150 - 500
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat:

