

Plankonvexe Linse, 12 mm Durchm. x 48 mm BW, Commercial Grade



Produkt **#23-075** AUSVERKAUF 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 + **€19,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€19,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
48.00

Hintere Brennweite BFL (mm):
46.69

Beschichtung:
MgF₂ (400-700nm)

Beschichtungsspezifikation:

R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm	
Substrat: N-BK7	
Toleranz Brennweite (%): ±1	
Zentrierung (Bogenminuten): 6.00	
Randdicke ET (mm): 1.26	
Radius R ₁ (mm): 24.81	
Freie Apertur CA (mm): ≥10.2	
Blende: 4.00	
Numerische Apertur NA: 0.13	
Typ: Plano-Convex Lens	

Konformität mit Standards

RoHS: Konform	
Konformitätszertifikat: Anzeigen	