

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses



Produkt **#48-054** 3-4 Tage

[Andere Beschichtungen](#)



1



€120,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€120,00

Stk. 6+

€96,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): -20.00
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Blende: 1.67
Numerische Apertur NA: 0.30
Beschichtung: Uncoated
Typ: Double-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm): -20.67
Mittendicke CT (mm): 2.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Freie Apertur CA (mm): 11.0
Randdicke ET (mm): 3.78
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±2
Hinweis: Max. Flat Annulus is 0.3mm
Radius R₁=R₂ (mm): -18.64
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen