

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

12mm D X -7,75mm FL Enhanced Aluminium Beschichtung, konvexer Spiegel



Produkt #64-056 3-4 TAGE

- 1 + €40,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€40,00

Stk. 6+

€36,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
12.00 +0.00/-0.10

Brennweite BW (mm):  
-7.75

Mittendicke CT (mm):  
3.00

Freie Apertur (%):

**Beschichtung:**  
Enhanced Aluminum (450-650nm)

**Beschichtungsspezifikation:**  
R<sub>avg</sub> >95% @ 450 - 650nm

**Art der Beschichtung:**  
Metal

**Randdicke ET (mm):**  
1.79

**Toleranz Brennweite (%):**  
±2

**Radius R (mm):**  
15.50

**Substrat:** ☐  
[N-BK7](#)

**Oberflächenqualität:**  
60-40

**Typ:**  
Spherical Mirror

**Wellenlängenbereich (nm):**  
450 - 650

**Zerstörschwelle, Referenz:** ☐  
0.2 J/cm<sup>2</sup> @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

**RoHS 2015:**  
[Konform](#)

**Konformitätszertifikat:**  
[Anzeigen](#)

**Reach 235:**  
[Konform](#)

---