

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



12mm f/2.8, 1000-∞ PrimaryWD, HPI Series Fixed Focal Length Lens, #36-759



Produkt **#36-759** 3-4 Tage



1



€835,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€835,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
39.20

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor: 64.8mm - 30.9°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor: 90.2mm - 42.0°
Filtergewinde: M30.5 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 33
Gewicht (g): 57
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 48.3mm - 23.3°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 1.63
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0174
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 90.2mm - 42.0°
Anzahl Elemente (Gruppen): 10 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 73.1mm - 34.7°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 58.6mm - 28.1°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 12.00
Vergößerung PMAG: 0.1
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/2.8
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 17.6
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 36.1mm - 17.5°
Hauptebene Objektseite (mm): 26.32
Hauptebene Bildseite (mm): 2.81
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 90.1mm - 42° Vertical: 66.8mm - 31.9° Diagonal: 114.2mm - 51.8°
Maximale Verzeichnung (%): -3.28
Position Austrittspupille (mm): -31.25
Optimiert für Arbeitsabstand (mm): 1000 - ∞
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

