

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union

SUBMIT



12mm f/4, 150-500mm Primary WD, HPi Series Fixed Focal Length Lens, #36-760



Produkt **#36-760** □ Lagernd



1



€835,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€835,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:  
Fixed

Länge (mm):  
39.20

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:</b><br>63.1mm - 30.2°                                                                 |
| <b>Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:</b><br>87.7mm - 41.1°                                                                 |
| <b>Filtergewinde:</b><br>M30.5 x0.50 (Female)                                                                                |
| <b>Max. Durchmesser (mm):</b><br>33                                                                                          |
| <b>Gewicht (g):</b><br>57                                                                                                    |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:</b><br>47.0mm - 22.8°                                                                 |
| <b>Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):</b><br>1.63                                                                     |
| <b>Max. Bildkreis (mm):</b><br>11.00                                                                                         |
| <b>Numerische Apertur NA, Objektseite:</b><br>0.0125                                                                         |
| <b>Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:</b><br>87.7mm - 41.1°                                                          |
| <b>Anzahl Elemente (Gruppen):</b><br>10 (6)                                                                                  |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:</b><br>71.2mm - 33.9°                                                               |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:</b><br>57.0mm - 27.4°                                                               |
| <b>Typ:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                       |
| <b>Brennweite BW (mm):</b><br>12.00                                                                                          |
| <b>Vergrößerung PMAG:</b><br>0.103                                                                                           |
| <b>Max. Sensorgröße:</b><br>2/3"                                                                                             |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>100 - ∞                                                                                       |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                                                                     |
| <b>Blende (f/#):</b><br>f/4                                                                                                  |
| <b>Beschichtung:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                                     |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                       |
| <b>Position Eintrittspupille (mm):</b><br>17.46                                                                              |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:</b><br>35.2mm - 17.1°                                                                 |
| <b>Hauptebene Objektseite (mm):</b><br>26.28                                                                                 |
| <b>Hauptebene Bildseite (mm):</b><br>2.98                                                                                    |
| <b>Bildfeld bei max. Sensorformat:</b><br>Horizontal: 87.7mm - 41.1°<br>Vertical: 65.1mm - 31.2°<br>Diagonal: 111mm - 50.7°  |
| <b>Maximale Verzeichnung (%):</b><br>-3.15                                                                                   |
| <b>Position Austrittspupille (mm):</b><br>-30.39                                                                             |
| <b>Optimiert für Arbeitsabstand (mm):</b><br>150 - 500                                                                       |
| <b>Wellenlängenbereich:</b><br>VIS                                                                                           |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |

