

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der UCI-Serie, 12 mm, f/4



12mm UCI Series Fixed Focal Length Lens



Produkt #33-878 3-4TAGE

- 1 +

€235,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€235,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
38.00

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
61.2mm - 30.3°

Filtergewinde:

M22 x 0.75 (Male)
Max. Durchmesser (mm): 22
Außendurchmesser (mm): 22
Gewicht (g): 18
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 45.5mm - 22.8°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0128
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 69.2mm - 34.0°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 69.2mm - 34.0°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 55.3mm - 27.5°
Optimiert für Sensorgröße: 1/2.5"
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 12.00
Vergrößerung PMAG: 0.107
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Blende (f/#): f/4.0
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 15.92
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 34.0mm - 17.1°
Hauptebene Objektseite (mm): 23.03
Hauptebene Bildseite (mm): -1.82
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 69.2mm - 34° Vertical: 51.4mm - 25.6° Diagonal: 87.6mm - 42.2°
Maximale Verzeichnung (%): -3.03
Position Austrittspupille (mm): -19.24
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

