

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union▼

SUBMIT



12mm, 1000-∞ Primary WD, HPr Series Fixed Focal Length Lens



Produkt #36-860 3-4 TAGE

-

 1 

+

€1.020,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.020,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:  
Fixed

Länge (mm):  
39.20

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:</b><br>64.8mm - 30.9°                                                                 |
| <b>Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:</b><br>90.2mm - 42.0°                                                                 |
| <b>Filtergewinde:</b><br>M30.5 x0.50 (Female)                                                                                |
| <b>Max. Durchmesser (mm):</b><br>33                                                                                          |
| <b>Gewicht (g):</b><br>77                                                                                                    |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:</b><br>48.3mm - 23.3°                                                                 |
| <b>Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):</b><br>1.63                                                                     |
| <b>Max. Bildkreis (mm):</b><br>11.00                                                                                         |
| <b>Numerische Apertur NA, Objektseite:</b><br>0.0061                                                                         |
| <b>Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:</b><br>90.2mm - 42.0°                                                          |
| <b>Anzahl Elemente (Gruppen):</b><br>10 (6)                                                                                  |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:</b><br>73.1mm - 34.7°                                                               |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:</b><br>58.6mm - 28.1°                                                               |
| <b>Typ:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                       |
| <b>Brennweite BW (mm):</b><br>12.00                                                                                          |
| <b>Vergrößerung PMAG:</b><br>0.1                                                                                             |
| <b>Max. Sensorgröße:</b><br>2/3"                                                                                             |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>100 - ∞                                                                                       |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                                                                     |
| <b>Blende (f/#):</b><br>f/8                                                                                                  |
| <b>Beschichtung:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                                     |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                       |
| <b>Position Eintrittspupille (mm):</b><br>17.6                                                                               |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:</b><br>36.1mm - 17.5°                                                                 |
| <b>Hauptebene Objektseite (mm):</b><br>26.32                                                                                 |
| <b>Hauptebene Bildseite (mm):</b><br>2.81                                                                                    |
| <b>Bildfeld bei max. Sensorformat:</b><br>Horizontal: 90.1mm - 42°<br>Vertical: 66.8mm - 31.9°<br>Diagonal: 114.2mm - 51.8°  |
| <b>Maximale Verzeichnung (%):</b><br>-3.28                                                                                   |
| <b>Position Austrittspupille (mm):</b><br>-31.25                                                                             |
| <b>Optimiert für Arbeitsabstand (mm):</b><br>1000 - ∞                                                                        |
| <b>Wellenlängenbereich:</b><br>VIS                                                                                           |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team |

Konformität mit Standards

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a> |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Konform</a> |

