

Objektiv mit Festbrennweite, 12 mm Brennweite, 4/3" Sensorformat



#86-206

Produkt **#86-206** KONTAKT



1



€1.985,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.985,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
182.00

Blende:
Variable

Länge (mm):
85.00

Filtergewinde:
M55.0 x0.75

Max. Durchmesser (mm):

57.0
Gewicht (g): 270.00
Max. Bildkreis (mm): 21.60
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 74.9
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 12.00
Max. Sensorgröße: 4/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/2 - f/22
Verzeichnung (%): <0.6
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Contains SVHC(s)