

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 12 mm



12mm Focal Length, #86-570



Produkt #86-570 3-4 TAGE



1



€725,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€725,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
74.08

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
65.6mm - 28.9°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:

90.2mm - 39.0°
Filtergewinde: M62 x0.75 with adapter #34-236
Max. Durchmesser (mm): 48
Außendurchmesser (mm): 48
Gewicht (g): 261
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 49.2mm - 21.9°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0.98
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 131.2mm - 54.5°
Max. Bildkreis (mm): 17.60
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0268
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 131.2mm - 54.5°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 145.6mm - 59.5°
Anzahl Elemente (Gruppen): 10 (9)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 73.8mm - 32.3°
Frontgewinde: M48 x0.5 (Male)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 59.5mm - 26.3°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 12.00
Vergrößerung PMAG: 0.099
Max. Sensorgröße: 1.1"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.8 - f/16
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 30.15
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 36.9mm - 16.5°
Hauptebene Objektseite (mm): 39.67
Hauptebene Bildseite (mm): 2.42
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 150.1mm - 62.8° Vertical: 110.2mm - 48.7° Diagonal: 192.7mm - 75.2°
Maximale Verzeichnung (%): -3.79
Maximale Länge (mm): 70.1
Position Austrittspupille (mm): -36.99
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
