

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Standard Series

Produkt #57-579

3-4 TAGE



1



€103,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€103,00

Stk. 5+

€90,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Unmounted

Min. Apertur (mm):
0.5, Typical

Max. Apertur (mm):
7.0

Außendurchmesser (mm): 12.0
Aufbau: Anodized Aluminum Alloy, Burnished Spring Steel Leaves
Durchmesser Verstellhebel (mm): 1.50
Länge Verstellhebel (mm): 6.00
Anzahl Lamellen: 8.00
Dicke (mm): 4.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform
