

TECHSPEC® Englische Bühne mit Zahnstangentrieb & langem Verstellweg, 12" Verstellweg



Rack & Pinion Track

Produkt #59-334 3-4 TAGE



1



€199,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€199,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Verstellung:
Rack and Pinion

Typ:
English

Verstellweg (Zoll):
12

Aufbau:

Black Anodized Aluminum
Skaleneinteilung (Zoll): 0.1
Belastbarkeit, normal (kg): 5
Belastbarkeit, vertikal (kg): 2
Gewinde: N/A
Hinweis: Track
Angesenkte Durchbohrungen für Inbusschrauben: (6) 0.27" Thru
Straight Line Accuracy (mm): 0.1 - 0.25
Travel Per Knob Rotation (inches): 0.71

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen
