

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 1,3 OD 12,5mm Diameter, Reflective ND Filter



Produkt #46-134 AUSVERKAUF 3-4TAGE

- 1 + **€34,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€34,00

Stk. 6+

€27,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
1.3

Substrat: ☐ Float Glass
Beschichtung: Surface 1: Inconel
Reflexion (%): 50.00
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.60 Nominal
Transmission (%): 5.00
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Toleranz Größe (mm): ±0.5
Freie Apertur (%): 80
Neutralität: ±5% of Optical Density
Hinweis: Optical density values are average over specified blocking wavelength range.
Oberflächenebenheit (P-V): 4 - 6λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform