

TECHSPEC® 1,3 OD, 50mm Durchmesser, UV-VIS ND Filter



Produkt #62-667 3-4TAGE

- 1 + **€202,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€202,00
Stk. 6+
€161,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.00/-0.20

Optische Dichte OD:
1.3

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Beschichtung: Metallic Based ND
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 5.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.10
Transmission (%): 5.00
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 250 - 700
Freie Apertur (%): 80.00
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/4
Toleranz optische Dichte (%): ±10
Parallelität (Bogensekunden): <5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform