

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 1300nm, 12,5mm Durchmesser, OD 2 Kurzpassfilter



TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

Produkt #84-642 AUSVERKAUF ☐ Lagernd

-

1

+

 €86,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€86,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.2

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
≥2.0

Grenzwellenlänge (nm):
1,300.00

Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Beschichtung: Traditional Coated
Sperrbereich (nm): 1390 - 1675
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 1.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Transmission (%): >85
Transmissionsbereich (nm): 600 - 1250
Typ: Shortpass Filter
Freie Apertur (%): 80.00
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/4
Flankenfaktor (%): ±3
Toleranz Grenzwellenlänge (%): ±2
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1675

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen