

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies



Produkt #64-784 Lagernd



1



€205,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€205,00

Stk. 11+

€181,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
8.00 @ 780nm

Numerische Apertur NA:
0.50

Substrat: ECO-550
Beschichtung: BBAR (1050-1600nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 8.00
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Stecker: SMA
Aufbau: 304L Stainless Steel Housing
Gehäusedurchmesser (mm): 12.00
Gehäuselänge (mm): 12.7
Artikelnummer von LightPath: 352240
Mount: M12 x0.5
Typ: Fiber Collimator
Wellenlängenbereich (nm): 1050 - 1600
Konjugierter Abstand: Infinite
Linse inklusive: #37-104
Ausrichtungswellenlänge (nm): 1310

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform