

13 mm Verstellweg, Mikrometerschraube, Bühne mit Kugellager ohne Durchbohrung



32mm/1.25" Center drive stage and its X-Y-Z configuration

Produkt #56-358 3-4 TAGE

- 1 +

€391,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€391,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Ball Bearing

Verstellung:
Fine Screw (64 Pitch)

Orientierung VerstelleSchraube:
Center Drive

Typ:

Metric
Bühnengröße (mm): 31.8 x 32.5
Verstellweg (mm): 12.7
Aufbau: Aluminium Stage
Skaleneinteilung (mm): No
Höhe (mm): 12.7
Belastbarkeit, normal (kg): 3
Belastbarkeit, T_a (kg): 4.5
Hinweis: Solid Top
Abweichung von gerader Linie (µm): 2 per 25mm of travel
Gewicht (kg): 0.078
Thrust Capacity, T_a (kg): 4.5
Thrust Capacity, T_b (kg): 1.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen