

13 mm Verstellweg, metr. Gewindeschraube, Bühne mit Kugellager ohne Durchbohrung



32mm/1.25" Side drive stage and its X-Y-Z configuration

Produkt #38-971 3-4 TAGE

- 1 +

€417,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€417,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Ball Bearing

Verstellung:
Metric Mcrometer

Orientierung VerstelleSchraube:
Side Drive

Typ:

English
Bühnengröße (mm): 31.8 x 31.0
Verstellweg (mm): 13
Aufbau: Aluminium Stage
Skaleneinteilung (mm): 0.01
Höhe (Zoll): 0.50
Höhe (mm): 12.7
Belastbarkeit, Normal (lbs): 6
Hinweis: Solid Top
Bühnengröße (Zoll): 1.25 x 1.22
Abweichung von gerader Linie (Inch): 0.00008/inch of travel
Gewicht (lbs): 0.16
Thrust Capacity, T_a (lbs): 10
Thrust Capacity, T_b (lbs): 3

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen