

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

13 mm Verstellweg, metr. Gewindeschraube, Bunne mit Kugellager ohne Durchbohrung



45mm/1.75" Center drive stages and optional brackets

Produkt #55-281 3-4 TAGE



1



€583,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€583,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Ball Bearing

Verstellung:
Metric Micrometer

Orientierung Verstellschraube:
Center Drive

Typ:

Metric
Bühnengröße (mm): 44.4 x 44.4
Verstellweg (mm): 13
Aufbau: Aluminium Stage
Skaleneinteilung (mm): 0.01
Höhe (mm): 19.1
Belastbarkeit, normal (kg): 11
Belastbarkeit, T_a (kg): 4.5
Hinweis: Solid Top
Abweichung von gerader Linie (µm): 2 per 25mm of travel
Gewicht (kg): 0.23
Thrust Capacity, T_a (kg): 4.5
Thrust Capacity, T_b (kg): 2.3

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen