

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

13 mm Verstellweg, metr. Gewindeschraube, Bunne mit Kugellager ohne Durchbohrung



2.62" Center drive stage and its X-Y configuration

Produkt #37-977 3-4 Tage



1



€569,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€569,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Art der Bewegung: Linear (X)
Führungssystem: Ball Bearing
Verstellung: Metric Micrometer
Orientierung Verstellechraube: Center Drive
Typ: English
Bühnengröße (mm): 66.5 x 66.5
Verstellweg (mm): 13
Aufbau: Aluminium Stage
Skaleneinteilung (mm): 0.01
Höhe (Zoll): 1.00
Höhe (mm): 25.4
Belastbarkeit, Normal (lbs): 62
Hinweis: Solid Top
Bühnengröße (Zoll): 2.62 x 2.62
Abweichung von gerader Linie (Inch): 0.00008/inch of travel
Gewicht (lbs): 0.72
Thrust Capacity, T_a (lbs): 10
Thrust Capacity, T_b (lbs): 2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen