

13 mm Verstellweg, metr. Gewindeschraube, Bühne mit Kugellager mit Durchbohrung



32mm/1.25" Side drive stage and its X-Y-Z configuration

Produkt #37-958 KONTAKT



1



€521,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€521,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Ball Bearing

Verstellung:
Metric Micrometer

Orientierung VerstelleSchraube:
Side Drive

Typ:

English
Bühnengröße (mm): 44.4 x 44.4
Verstellweg (mm): 13
Länge (mm): 55.37
Aufbau: Aluminium Stage
Skaleneinteilung (mm): 0.01
Höhe (Zoll): 0.75
Höhe (mm): 19.1
Belastbarkeit, Normal (lbs): 25
Hinweis: Thru-Hole
Bühnengröße (Zoll): 1.75 x 1.75
Abweichung von gerader Linie (Inch): 0.00008/inch of travel
Gewicht (lbs): 0.5
Thrust Capacity, T_a (lbs): 10
Thrust Capacity, T_b (lbs): 5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen