

140mm Länge, verstellbare Laserhalterung



#56-332, #56-333

Produkt **#56-332** **5 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €375⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-4	€375,00 stückpreis
Stk. 5-25	€331,50 stückpreis
Stk. 26-49	€305,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Adjustable - Tilt

Typ:

Cylindrical Tube

Optiktyp:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):

140.00

740

Gewicht (g):

Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Twin Ring Mount Adjustment Screw Pitch (mm):
0.5

Tilt Angle (°):
±4

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
20.0 - 55.0

Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 247:
[Contains SVHC\(s\)](#)

Produktdetails

- Halterung mit zwei Ringen
- Feste und verstellbare Versionen
- Ideal für He-Ne Laser

Diese Halterung ist optimal für jeden optischen Aufbau mit Tubus und wurde speziell für [Helium-Neon Laser](#) entwickelt. Für die Befestigung auf einer Lochplatte werden [Stangen](#) und [Stangenhalter](#) benötigt.

Befestigungsloch ist M6 x 1,0

Technische Informationen

