

Irisblende, 104 mm maximale Apertur



Produkt #32-610 3-4TAGE

- 1 + **€426,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€426,00

Stk. 5+
€375,80

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ: Unmounted
Min. Apertur (mm): 5.0
Max. Apertur (mm): 104.0
Außendurchmesser (mm):

140.0
Aufbau: Aluminum Housing, Blue Tempered Spring Steel Leaves
Durchmesser Verstellhebel (mm): 3.00
Länge Verstellhebel (mm): 19.80
Anzahl Lamellen: 16.00
Dicke (mm): 11.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Contains SVHC(s)