

1,5" LED-Punktstrahler, 660 nm

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt **#66-818**

KONTAKT

-

1

+

€455^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€455,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails

Modellnummer:

SL2420-660-24

Intensitätssteuerung:

No

Lebensdauer der LED (Stunden):

50,000

Anzahl LEDs:

20.00	
	Anzahl an Kanäle:
1.00	
	Beleuchtungsart:
LED Illuminator	
	Hersteller:
Advanced Illumination	
	Gehäusegeometrie:
Spot Light	
	Betriebsmodus:
Constant	

Physikalische und mechanische Eigenschaften

	Durchmesser (mm):
38.00	
	Länge (mm):
54.00	
	Beleuchtete Fläche (mm):
43.00	

Optische Eigenschaften

	Farbe:
Red	
	Wellenlänge (nm):
625	
	Arbeitsabstand (mm):
100.00	
	Lichtverteilung (%):
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

	Stecker:
Flying Leads	
	Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	

Umwelt & Haltbarkeit

	Betriebstemperatur (°C):
0 to 65	

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 233:

Produktdetails

Required 24V power supply [#66-855](#) and is not compatable with Manual Intensity Adjustment.

- Ideal zur Beleuchtung in der industriellen Bildverarbeitung
- 43 mm Ausleuchtung in 100 mm Entfernung
- Lebensdauer: 50.000 Stunden

Die Advanced Illumination LED-Punktstrahler sind für Dauerlicht oder Blitz erhältlich. Bei den Modellen mit Dauerlicht in der Größe 0,9" und 2,1" kann die LED-Helligkeit über das Inline-Potentiometer geregelt werden.

Hinweis: Das 24 V Netzteil [#66-855](#) wird benötigt. [Zubehör für Advanced Illumination Produkte](#) ist verfügbar und wird separat verkauft.