

1,5" LED-Punktstrahler, 880 nm

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt #66-819 **KONTAKT**

- 1 + €455⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€455,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails

SL2420-880-24 **Modellnummer:**

No **Intensitätssteuerung:**

50,000 **Lebensdauer der LED (Stunden):**

Anzahl LEDs:

20.00	
1.00	Anzahl an Kanäle:
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
Advanced Illumination	Hersteller:
Spot Light	Gehäusegeometrie:
Constant	Betriebsmodus:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

38.00	Durchmesser (mm):
54.00	Länge (mm):
43.00	Beleuchtete Fläche (mm):

Optische Eigenschaften

IR	Farbe:
880	Wellenlänge (nm):
100.00	Arbeitsabstand (mm):
±25	Wellenlängentoleranz (nm):
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)	Lichtverteilung (%):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Flying Leads	Stecker:
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	Stromversorgung:

Umwelt & Haltbarkeit

0 to 65	Betriebstemperatur (°C):
---------	---------------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 233:

Produktdetails

Required 24V power supply [#66-855](#) and is not compatible with Manual Intensity Adjustment.

- Ideal zur Beleuchtung in der industriellen Bildverarbeitung
- 43 mm Ausleuchtung in 100 mm Entfernung
- Lebensdauer: 50.000 Stunden

Die Advanced Illumination LED-Punktstrahler sind für Dauerlicht oder Blitz erhältlich. Bei den Modellen mit Dauerlicht in der Größe 0,9" und 2,1" kann die LED-Helligkeit über das Inline-Potentiometer geregelt werden.

Hinweis: Das 24 V Netzteil [#66-855](#) wird benötigt. [Zubehör für Advanced Illumination Produkte](#) ist verfügbar und wird separat verkauft.