

Justierbare LED-Leuchteiste, 15 LEDs, weiß



Produkt #34-879 3-4TAGE

- 1 +

€915,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€915,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:

White

Stecker:

M12, 5 pins

Eingangsspannung (V):

24VDC

Modellnummer: EFFI-FLEX-15-000
Mount: 2 Rails (1 for M6 T-Nuts)
Betriebstemperatur (°C): -10 to 50
Größe (mm): 335.0 x 51.0 x 49.0
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-874 Europe: #15-875 Japan: #15-874 Korea: #15-874 China: #15-874
Anzahl LEDs: 15.00
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Gehäusegeometrie: Line Light
Betriebsmodus: Strobed or Constant
Schutzart: IP40

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen