

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Reflektierender Neutraldichtefilter mit OD 1,5; 50 mm quadratisch



Produkt #46-124 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + €72,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€72,00
Stk. 6+
€57,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
50.0 x 50.0

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
1.5

Substrat: ☐ Float Glass
Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Surface 1: Inconel
Reflexion (%) : 55.00
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.60 Nominal
Transmission (%) : 3.2
Typ: Neutral Density Filter
Breite (mm): 50.00
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Toleranz Größe (mm): ±0.5
Freie Apertur (%) : 80
Neutralität: ±5% of Optical Density
Hinweis: Optical density values are average over specified blocking wavelength range.
Oberflächenebenheit (P-V): 4 - 6λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform