

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Elliptischer Straniteiler, 15 x 21,21 x 2 mm, 50R/50I



Produkt #27-608 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€24,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€24,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur (%):
80.00

Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: AR 1/4λ MgF₂ @ 550nm

Toleranz Größe (mm):
±0.25

Größe (mm):
15.0 x 21.21

Hauptachse (mm):

21.21
Nebenachse (mm): 15.00
Reflexion (%): 50.00
Substrat: ☐ N-BK7
Dicke (mm): 2.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.25
Transmission (%): 50.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
