

Verzeichnungstestbild aus weißem Glas, 150 x 150 mm, 2,0 mm Abstand



Produkt #63-992 **KONTAKT**

- 1 + **€2.850,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€2.850,00

Stk. 5+
€2.708,30

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
Reflective First Surface Chromium
R_{abs} = 50% ±5% @ 550nm

Punktdurchmesser (mm):
1.000

Punktabstand (mm): 2.000
Substrat: White Ivory Soda Lime Glass
Optische Dichte OD: >3.0
Gesamtgenauigkeit (mm): ±0.002
Mustergröße (mm): 150 x 150
Größe (Zoll): 7 x 7
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 3.20
Typ: Chrome on White Ivory Glass
Toleranz Punktdurchmesser (mm): ± 0.002
Toleranz Punktabstand (mm): ± 0.002 Center to Center
NIST-Zertifikat: Serialized NIST Traceable Certificate Included
Flatness (inches): 0.001

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen