

## 1500 µm mit einer Faser, optische Plastikfaser mit Hülle



Produkt #02-550 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €4<sup>.25</sup>

**+ WARENKORB**

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €4,25 stückpreis                |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

📌 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

55 **Min. Biegehalbmesser (mm):**

1.00 **Anzahl an Fasern:**

2.2 **Außendurchmesser (mm):**

1470.00 **Kerndurchmesser (µm):**

**Länge (Fuß):**

Cut to Order, Minimum 10

**Aufbau:**

Black Polyethylene Jacket

**Diameter Tolerance (%):**

±6

**Optische Eigenschaften**

**Akzeptanzwinkel (°):**

60.00

**Substrat:**

Acrylic

**Abschwächung (dB/m):**

0.22

**Numerische Apertur NA:**

0.50

**Faserdurchmesser (µm):**

1500.00

**Brechungsindex Kern (n<sub>d</sub>):**

1.49

**Brechungsindex Mantel (n<sub>d</sub>):**

1.402

**Abschwächung (dB/km):**

150 - 300 (@650nm)

**Toleranz Numerische Apertur (NA):**

±0.03

**Umwelt & Haltbarkeit**

**Betriebstemperatur (°C):**

-55 to +70

**Konformität mit Standards**

**RoHS 2015:**

[Konform](#)

**Konformitätszertifikat:**

[Anzeigen](#)

**Reach 240:**

[Konform](#)

**Produktdetails**

Price listed is per foot - minimum order is 10 feet per stock number. 3mm Fiber is lower grade ESKA® fiber for commercial applications only.

- Hervorragende Lichttransmission
- ESKA® Fasern
- Mindestbestellmenge: 10 Fuß

Unsere Fasern optischer Güte werden von Mitsubishi hergestellt und in zwei Güteklassen angeboten, beide mit hervorragenden optischen Eigenschaften und verbesserter Transmission. Der Kern beider Fasern ist aus dem Acrylpolymer PMMA (Polymethyl-Methacrylat) hergestellt und mit einer besonderen dünnen Schicht aus Fluorpolymer ummantelt, die einen niedrigeren Brechungsindex als der Kern hat. Fasern optischer Güte können von industriellen Lichtleiteranwendungen bis hin zur Datenübertragung über kurze Distanz für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Die Faser ist stark und flexibel, aber nicht dazu ausgelegt große Lasten auszuhalten.

**Bitte beachten Sie:** Der angegebene Preis bezieht sich auf einen Fuß, minimale Bestellmenge 10 Fuß. Die 3-mm-Faser ist eine ESKA® Faser niedrigerer Güteklasse, die nur für kommerzielle Anwendungen geeignet ist.

**Technische Informationen**

