

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #19-913 3-4 TAGE

- 1 + €296,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€296,00

Stk. 11+

€266,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
150.00 +0.0/-0.5

Effektive Brennweite EFL (mm):
450.00 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
439.00

Beschichtung:

MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 120-80
Mittendicke CT (mm): 17.50
Randdicke ET (mm): 5.08
Radius R₁ (mm): 232.60
Freie Apertur CA (mm): 146
Blende: 3.00
Numerische Apertur NA: 0.17
Typ: Condenser Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform