

PCX-Kondensorlinse, 150 mm Durchm. x 450 mm BW



Produkt #27-510 3-4TAGE

- 1 + **€168,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€168,00
Stk. 11+
€149,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
150.00 +0.0/-0.5

Effektive Brennweite EFL (mm):
450.00 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
439.00

Beschichtung:

Uncoated
Substrat: N-BK7
Oberflächenqualität: 120-80
Mittendicke CT (mm): 17.50
Randdicke ET (mm): 5.08
Radius R₁ (mm): 232.60
Freie Apertur CA (mm): 146
Blende: 3.00
Numerische Apertur NA: 0.17
Typ: Condenser Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen