

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #86-203 3-4TAGE



1



€140,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€140,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
150.00 +0.0/-0.5

Auslöschungsverhältnis:
9000:1

Substrat: XP42-200 on PMMA

Betriebstemperatur (°C):
-40 to +80

Dicke (mm):

2.22 ±0.25
Transmission (%): Single: 42 Parallel: 36 Crossed: <0.004
Typ: Linear Polarizer
Aufbau: Polarizing Film on PMMA
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Polarisationseffizienz (%): >99.98

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform