

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 152,4mm D. N10, ZERODUR®, optische Planplatte



Produkt #31-393-000 3-4 TAGE

1 €1.974,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€1.974,00
Stk. 6+
€1.777,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10

Abbe-Zahl (v_d):
56.2

Beschichtung:

Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.1
Durchmesser (mm): 152.40 +0.00/-1.00
Dicke (mm): 25.40 ±2.0
Durchmesser (Zoll): 6.00 +0.00/-0.04
Dicke (Zoll): 1.00 ±0.08
Freie Apertur CA (mm): 137.20
Farbe: Yellow Tint
Aufbau: Single Surface
Dichte (g/cm³): 2.53
Brechungsindex n_d: 1.542
Knoop-Härte (kg/mm²): 620
Parallelität (Bogenminuten): ≤3
Poisson-Zahl: 0.24
Substrat: ZERODUR®
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Interferometry Window
Elastizitätsmodul (GPa): 90.3
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 211: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen