

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Hochauflösender Faserstab mit 12-µm-Fasern, 152,4 mm



Produkt #38-301 3-4 TAGE

- 1 + €178,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€178,00

Stk. 5+

€157,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Min. Biegehalbmesser (mm):
12.8

Toleranz Durchmesser (Inch):
±0.010

Länge (mm):
152.40

Numerische Apertur NA:

0.55
Anzahl an Fasern: 50419.00
Betriebstemperatur (°C): 454.00
Außendurchmesser (mm): 3.20
Auflösung: 42 lp/mm
Transformationstemperatur (°C): 704.00
Transmission (%): 35 - 45
Faserdurchmesser (µm): 12.00
Typ: High-Resolution
Toleranz Länge (Inch): ±0.030
Packungsdichte (%): 100.00
Brechungsindex Kern n _d : 1.58
Brechungsindex Mantel n _d : 1.48
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 1500

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen