

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#35-864**

AUSVERKAUF

3-4 TAGE

-

 1

+

€90,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€90,00

Stk. 6+

€67,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Winkeltoleranz (°):
±1.5

Diffusionswinkel (°):
15 (FWHM)

Durchmesser (mm):
12.50

Toleranz Größe (mm):

±0.5
Betriebstemperatur (°C): -30 to +100 (Maximum of 240 Hours)
Substrat: ☐ Polycarbonate
Dicke (mm): 0.78
Transmission (%): >85
Typ: Holographic Diffuser
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Aufbau: Unmounted
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.22 J/cm ² @ 1064nm, 10ns (typical)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform