

15 Grad Diffusionswinkel, 25 mm Durchm., gefasst



Produkt #54-494 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 +

€180,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€180,00
Stk. 6+
€153,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Winkeltoleranz (°): ±1.5
Diffusionswinkel (°): 15 (FWHM)
Freie Apertur CA (mm): 21.6
Durchmesser (mm):

25.00 ±0.1
Betriebstemperatur (°C): -30 to +100 (Maximum of 240 Hours)
Substrat: ☐ Polycarbonate
Dicke (mm): 2.60
Transmission (%): >85
Typ: Holographic Diffuser
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Aufbau: Mounted
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.22 J/cm ² @ 1064nm, 10ns (typical)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform