

Plankonvexe Linse, 15 mm Durchm. x 30 mm BW, Commercial Grade



Produkt #23-085 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€19,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€19,95

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
15.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
30.00

Beschichtung:
MgF₂ (400-700nm)

Beschichtungsspezifikation:
R_{avg} ≤1.75% @400 - 700nm

Substrat: ☐
N-SK18

Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): 6.00
Randdicke ET (mm): 1.27
Radius R₁ (mm): 19.16
Freie Apertur CA (mm): 14.00
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Typ: Plano-Convex Lens

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen