

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

15mm D. ungerasster linearer Glaspolarisationfilter



Produkt #54-925 Lagernd

- 1 +

€41,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€41,00

Stk. 6+

€32,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
15.00

Auslöschungsverhältnis:
100:1

Substrat: Polymer Film on B270

Betriebstemperatur (°C): -15 to +70
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 2.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Transmission (%): Single: ~30
Typ: Linear Polarizer
Parallelität (Bogenminuten): <3
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Fase: Protective bevel as needed
Aufbau: Dichroic Polarizing Film on Glass
Kanten: Cut
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Oberflächenebenheit (P-V): 4 - 6λ
Polarisationseffizienz (%): 95

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 211: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen