

Kompakter Reiter mit englischem Gewinde, 15 mm Länge x 35 mm Breite



Produkt **#11-162** 20+ In Stock

-

1

+

€40²⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€40,25 stückpreis
Stk. 10+	€38,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
English	Typ:
Carrier	Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
15.00	Länge (mm):

35.00	Breite (mm):
Black Anodized Aluminum	Aufbau:
7	Höhe (mm):

0.02	Gewicht (kg):
------	---------------

Gewinde & Montage

(1)1/4-20, (2) #2-56	Gewinde:
----------------------	----------

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

Produktdetails

- Schienen und Reiter lieferbar
- Passt zu englischen und metrischen Montageplatten
- Flache Bauform

Kompakte Optik-Mikroschienensysteme erlauben eine einfache Montage und Positionierung optischer Komponenten und haben eine definierte optische Achse mit einer Abweichung von maximal 1 mm auf 1 m Länge. Die Schienen besitzen Schlitz für M6- oder 1/4-20"-Inbusschrauben zur Montage der Schiene auf [Montageplatten oder Labortischen](#). Die Reiter haben Befestigungslöcher für metrische Stangen und Stangenhalterungen sowie Rändelschrauben, mit denen der Reiter an der Schiene fixiert werden kann. Kompakte Optik-Schienensysteme bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium, um Streureflexionen und Spiegelungen zu verringern. Die Systeme sind ideal für den Einsatz auf kleineren Arbeitstischen.

Bitte beachten Sie: Schienen und Reiter werden separat angeboten.

Technische Informationen

