

15mm quadratisch IR Sperrfilter



Produkt #53-709 Lagernd

1 €42,50

+ WARENKORB

Stk. 1-24
€42,50
Stk. 25+
€35,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
15.0 x 15.0

Grenzwellenlänge (nm):
710.00

Substrat:
BOROFLOAT®

Länge (mm):

15.00
Betriebstemperatur (°C): <250
Beschichtung: Traditional Coated
Brechungsindex n_d: 1.472
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.10
Toleranz Dicke (mm): ±0.25
Typ: IR Cut-Off Filter
Breite (mm): 15.00
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Freie Apertur (%): ≥90
Kanten: Seamed Edges
Beschichtungsspezifikation: Surface 1: T=50% @ 710±30nm, T _{avg} >85% @ 480 - 680nm, T _{avg} <10% @ 740 - 1200nm Surface 2: N4 MgF ₂
Wellenlängenbereich (nm): 480 - 1200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform