

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

Produkt #32-545 Lagernd



1



€85,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€85,00

Stk. 6+

€68,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±15

Beschichtung:
Uncoated

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): +0/-0.1
Fase: Protective bevel as needed
Länge Hypotenuse (mm): 21.20
Länge Katheten (mm): 15.00
Bildorientierung: Left-Handed
Strahlablenkung (°): 90
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen